



Con
PSA Stopper
cerrá el paso
a las impurezas
del agua



Manual del usuario **PSA Stopper**

Unidad filtrante para retención de sólidos
para tratamiento de agua potable corriente de red

1·Propósito

El **PSA Stopper** es un filtro de agua diseñado para retener las partículas gruesas de todo tipo de sólidos en suspensión que pueden estar contenidos en el agua a tratar. Reduce la suciedad y las impurezas provenientes de las cañerías o de la fuente de abastecimiento, como así también las que se generan en el interior de los tanques y otros contenedores.

Entre las partículas que retiene el **PSA Stopper** se encuentran las de arena, arcilla, tierra, óxido, algas y desprendimientos de cañerías.

2·Aplicaciones

El **PSA Stopper** puede colocarse en la conexión de entrada de agua en unidades de almacenamiento, en equipos e instalaciones, previa verificación -en todos los casos- de la presión de agua disponible.

Las siguientes son algunas de sus aplicaciones:

Instalaciones domiciliarias

- En la entrada del circuito de calefacción por agua caliente

Equipos de procesamiento

- Calderas
- Termotanques
- Máquinas de revelado fotográfico

- Bebederos
- Dispensers de agua
- Lavarropas domésticos e industriales
- Lavavajillas

3·Contenido de la caja

- 1 unidad **PSA Stopper** con su cartucho bacteriostático PSA de 50 micrones
- 1 llave para desenroscar el cuerpo de la unidad
- 1 Manual del usuario

4· Componentes y características

El **PSA Stopper** está constituido por un cabezal de PPO -material de alta resistencia, apto para soportar presiones y golpes- y un cuerpo transparente de policarbonato -material de alta resistencia mecánica y baja opacidad-, que permite visualizar la suciedad retenida.

El cabezal tiene dos conexiones hembras, una de entrada y otra de salida. Su diámetro es de $\frac{3}{4}$ " , como la mayoría de las cañerías utilizadas para la conducción de agua a nivel domiciliario. También posee un botón de purga, que permite eliminar el aire que pueda quedar retenido en el cuerpo.

El cuerpo transparente contiene al cartucho bacteriostático PSA, impregnado en plata, con una porosidad

de 50 micrones, adecuada para la mayoría de las aplicaciones. No obstante, **PSA** también ofrece dos opciones, para casos especiales: 5 y 25 micrones.

Componentes



- A- Cabezal
- B- Cuerpo transparente
- C- Cartucho bacteriostático
- D- Botón de purga

5- Conexión

El **PSA Stopper** ha sido diseñado para que su conexión resulte sencilla y práctica. Tu Distribuidor Independiente PSA te brindará un completo asesoramiento acerca de la instalación, funcionamiento y mantenimiento de su unidad. Apto para interior y exterior.

6- Limpieza

Limpiar la unidad periódicamente con agua tibia, jabón neutro y un paño no abrasivo.

No utilizar polvo limpiador, detergente, alcohol, solvente u otras sustancias agresivas, pues pueden dañar el acabado de las superficies.

7- Cambio del cartucho bacteriostático PSA

La duración del cartucho bacteriostático estará determinada por la calidad del agua que ingresa a la unidad **PSA Stopper**, por el tipo de aplicación y por la frecuencia de su uso. Un buen indicador que anuncia la necesidad del cambio es una notoria disminución en el caudal de agua que sale de la unidad.

8- Especificaciones técnicas

Rubro	Valores
Temperatura máxima de trabajo	60° C
Temperatura mínima de trabajo	4° C
Presión máxima de trabajo	3,5 Kg/cm ²
Caudal máximo de trabajo	1.000 litros/hora

Advertencia

No utilizar con agua que contenga aditivos químicos.

Eficaz protección para tus equipos e instalaciones

Las impurezas del agua causan:

Obstrucciones

Corrosión

Taponamientos

Incrustaciones

Consecuencia:

El deterioro de bombas, válvulas, mangueras y otras piezas cuya reposición generalmente resulta costosa.



Para tener en cuenta

PSA no se responsabiliza por las consecuencias que pudieran derivarse de la utilización de la unidad o de sus componentes recambiables luego de vencido el término de su vida útil, cuya duración y demás características están estipuladas en el presente *manual del usuario* y en el *certificado de garantía*.

Nota

Es aconsejable no dejar este producto a la intemperie o en lugares de baja temperatura.

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de su unidad, para recabar información o realizar pedidos, consultar con tu **Distribuidor Independiente PSA** o al **Centro de atención telefónica**.



Centros de atención telefónica PSA

Argentina: **0810-2222-772** - psa.com.ar | Perú: **1-5008-772** - psa.pe
Chile: **02-2434-1243** - psachile.cl | Colombia: **1-743-8074** - psa.com.co
Bolivia: **3-342-0772** - psa.com.bo | Uruguay: **2900-2770** - psa.com.uy



Sistema de gestión
de la calidad certificado
ISO 9001:2015

PSA - Industrias Pugliese s.a. - RNE N° 020033995 - Fray Julián Lagos 2868 - B1824EDJ - Lanús Oeste - Provincia de Buenos Aires
República Argentina - PSA se reserva el derecho de introducir modificaciones en todos sus modelos y/o discontinuar su producción, sin
previo aviso - Marcas, modelos y diseños registrados - Sistemas patentados - Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,
de este material impreso - © PSA - Industrias Pugliese s.a. - Impreso en Argentina